

THE NEW VALUE FRONTIER



# SERUM HA

Acetabular Cup System



- 固定力を強化したライナーロック機構
- ライナーにはAquala技術を搭載
- シェルには長期臨床成績のあるPROARC HA

## ■ SQRUM HA シェル



SQRUM HA シェル クラスターホール

商品NO.	商品名	外径(mm)	穴数
SQRUM HA-443	SQRUM HA SHELL 44-3H	44	3
SQRUM HA-463	SQRUM HA SHELL 46-3H	46	
SQRUM HA-483	SQRUM HA SHELL 48-3H	48	
SQRUM HA-503	SQRUM HA SHELL 50-3H	50	
SQRUM HA-523	SQRUM HA SHELL 52-3H	52	
SQRUM HA-543	SQRUM HA SHELL 54-3H	54	
SQRUM HA-563	SQRUM HA SHELL 56-3H	56	
SQRUM HA-583	SQRUM HA SHELL 58-3H	58	



SQRUM HA シェル マルチホール

商品NO.	商品名	外径(mm)	穴数
SQRUM HA-445	SQRUM HA SHELL 44-5H	44	5
SQRUM HA-467	SQRUM HA SHELL 46-7H	46	
SQRUM HA-487	SQRUM HA SHELL 48-7H	48	
SQRUM HA-507	SQRUM HA SHELL 50-7H	50	
SQRUM HA-527	SQRUM HA SHELL 52-7H	52	
SQRUM HA-547	SQRUM HA SHELL 54-7H	54	
SQRUM HA-567	SQRUM HA SHELL 56-7H	56	
SQRUM HA-587	SQRUM HA SHELL 58-7H	58	

\* 上記以外のサイズ、及びノンホールについては別途お問い合わせ下さい。  
材質は本体はチタン合金(Ti-6Al-4V)、溶射部はCPチタン(Ti)です。  
SQRUM HA シェル [医療機器承認番号: 22500BZX00152000]

## ■ Aquala SQRUM ライナー



Aquala SQRUM ライナー STD  
(28mm/32mm/36mm/40mm ボール用)

商品NO.	商品名	内径(mm)	シェル外径(mm)
AQSQ STD-2844	アクアラSQ STD 28-44	28	44
AQSQ STD-2846	アクアラSQ STD 28-46		46
AQSQ STD-2848	アクアラSQ STD 28-48		48
AQSQ STD-2850	アクアラSQ STD 28-50		50
AQSQ STD-2852	アクアラSQ STD 28-52/54	32	52/54
AQSQ STD-2856	アクアラSQ STD 28-56/58		56/58
AQSQ STD-3248	アクアラSQ STD 32-48	32	48
AQSQ STD-3250	アクアラSQ STD 32-50		50
AQSQ STD-3252	アクアラSQ STD 32-52/54		52/54
AQSQ STD-3256	アクアラSQ STD 32-56/58	36	56/58
AQSQ STD-3652	アクアラSQ STD 36-52/54		52/54
AQSQ STD-3656	アクアラSQ STD 36-56/58	40	56/58
AQSQ STD-4056	アクアラSQ STD 40-56/58		56/58

Aquala SQRUM ライナー MX (28mm/32mm ボール用)

商品NO.	商品名	内径(mm)リップ	シェル外径(mm)
AQSQ MX-2844	アクアラSQ MX 28-44	28 リップ10°	44
AQSQ MX-2846	アクアラSQ MX 28-46		46
AQSQ MX-2848	アクアラSQ MX 28-48		48
AQSQ MX-2850	アクアラSQ MX 28-50		50
AQSQ MX-2852	アクアラSQ MX 28-52/54		52/54
AQSQ MX-2856	アクアラSQ MX 28-56/58	32 リップ9°	56/58
AQSQ MX-3248	アクアラSQ MX 32-48		48
AQSQ MX-3250	アクアラSQ MX 32-50		50
AQSQ MX-3252	アクアラSQ MX 32-52/54		52/54
AQSQ MX-3256	アクアラSQ MX 32-56/58		56/58

\* 上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。  
材質はExcellink UHMWPEです。  
Aqualaライナー [医療機器承認番号: 22300BZX00234000]

## ■ GP SQRUM ライナー

GP SQRUM ライナー STD (26mm ボール用)

商品NO.	商品名	内径(mm)	シェル外径(mm)
GPSQ STD-2644	GP SQ STD 26-44	26	44
GPSQ STD-2646	GP SQ STD 26-46		46
GPSQ STD-2648	GP SQ STD 26-48		48
GPSQ STD-2650	GP SQ STD 26-50		50



写真はイメージです

GP SQRUM ライナー MX (22mm/26mm ボール用)

商品NO.	商品名	内径(mm)リップ	シェル外径(mm)
GPSQ MX-2244	GP SQ MX 22-44	22 リップ13°	44
GPSQ MX-2246	GP SQ MX 22-46		46
GPSQ MX-2248	GP SQ MX 22-48		48
GPSQ MX-2250	GP SQ MX 22-50	26 リップ11°	50
GPSQ MX-2644	GP SQ MX 26-44		44
GPSQ MX-2646	GP SQ MX 26-46		46
GPSQ MX-2648	GP SQ MX 26-48		48
GPSQ MX-2650	GP SQ MX 26-50		50

\* 上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。  
材質はExcellink UHMWPEです。  
KCライナー GP [医療機器承認番号: 22500BZX00153000]

## ■ チタンスクリュー

商品NO.	商品名	ネジ山径(mm)	全長(mm)
CMT21515	チタンスクリュー 6.5-15	6.5	15
CMT21520	チタンスクリュー 6.5-20		20
CMT21525	チタンスクリュー 6.5-25		25
CMT21530	チタンスクリュー 6.5-30		30
CMT21535	チタンスクリュー 6.5-35		35
CMT21540	チタンスクリュー 6.5-40		40

\* 上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。  
材質はチタン合金(Ti-6Al-4V)です。  
フィジオチタンスクリュー® [医療機器承認番号: 20300BZX00241000]



京セラ株式会社 メディカル事業部 本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501

<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 1・Sビル 〒140-8810 Tel:03-5782-7006 Fax:03-5782-8515  
大阪事業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNHビル10F) 〒060-0001 Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525  
東北営業所 仙台市青葉区中央3丁目2-1(青葉道プラザビル6F) 〒980-0021 Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116  
大宮第2営業所 さいたま市大宮区桜木町1-11-9(ニッセイ大宮桜木町ビル3F) 〒330-0854 Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828  
名古屋営業所 名古屋東区築3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004 Tel:052-930-1481 Fax:052-938-1377

岡山営業所 岡山市北区東照町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826 Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289  
広島営業所 広島市南区京橋町1-7(アスティ広島京橋ビルディング11F) 〒732-0828 Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539  
九州営業所 福岡市博多区博多駅前2丁目10-35(博多プライムエスト7F) 〒812-0013 Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177